



## КНОПКИ С ПОДСВЕТКОЙ<sup>(1)(2)</sup>

020



С ОБОДКОМ



БЕЗ  
ОБОДКА



С ЭКРАНИРОВ.  
ОБОДКОМ



С ГРИБОВИДНОЙ  
ГОЛОВКОЙ  
МГНОВЕННОГО  
ДЕЙСТВИЯ



С ОБОДКОМ  
И КОЛПАЧКОМ

### ИСПОЛНЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ОБОДКА

	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ПЛАСТМАССОВЫЙ	ПЛАСТМАССОВЫЙ	ПЛАСТМАССОВЫЙ
ЦВЕТ	gr. 33	21	23	22
КРАСНЫЙ	020PTAILRW	▲ 020PTAILRK	020PQAILRK	020PQTILRK
ЗЕЛЕНый	020PTAILVW	▲ 020PTAILVK	020PQAILVK	020PQTILVK
ЖЕЛТЫЙ	020PTAILGW	▲ 020PTAILGK	020PQAILGK	020PQTILGK
СИНИЙ	020PTAILBLW	▲ 020PTAILBLK	020PQAILBLK	020PQTILBLK
БЕЛЫЙ	020PTAILBW	▲ 020PTAILBK	020PQAILBK	020PQTILBK
БЕСЦВЕТНЫЙ	020PTAILIW	▲ 020PTAILIK	020PQAILIK	020PQTILIK
ОРАНЖЕВЫЙ	020PTAILAW	▲ 020PTAILAK	020PQAILAK	020PQTILAK
ЦВЕТ	gr. 35	22	25	23
КРАСНЫЙ	020PTASLRW	▲ 020PTASLRK	020PQASLRK	020PQTSLRK
ЗЕЛЕНый	020PTASLVW	▲ 020PTASLVK	020PQASLVK	020PQTSLVK
ЖЕЛТЫЙ	020PTASLGW	▲ 020PTASLGK	020PQASLGK	020PQTSLGK
СИНИЙ	020PTASLBLW	▲ 020PTASLBLK	020PQASLBLK	020PQTSLBLK
БЕЛЫЙ	020PTASLBW	▲ 020PTASLBK	020PQASLBK	020PQTSLBK
БЕСЦВЕТНЫЙ	020PTASLIW	▲ 020PTASLIK	020PQASLIK	020PQTSLIK
ОРАНЖЕВЫЙ	020PTASLAW	▲ 020PTASLAK	020PQASLAK	020PQTSLAK
ЦВЕТ	gr. 29	23		
КРАСНЫЙ	020PTSSLRW	▲ 020PTSSLRK		
ЗЕЛЕНый	020PTSSLVW	▲ 020PTSSLVK		
ЖЕЛТЫЙ	020PTSSLGW	▲ 020PTSSLGK		
СИНИЙ	020PTSSLBLW	▲ 020PTSSLBLK		
БЕЛЫЙ	020PTSSLBW	▲ 020PTSSLBK		
БЕСЦВЕТНЫЙ	020PTSSLIW	▲ 020PTSSLIK		
ОРАНЖЕВЫЙ	020PTSSLAW	▲ 020PTSSLAK		
ЦВЕТ	gr. 36	24		
КРАСНЫЙ	020PTAFLRW	020PTAFLRK		
ЗЕЛЕНый	020PTAFLVW	020PTAFLVK		
ЖЕЛТЫЙ	020PTAFLGW	020PTAFLGK		
ЦВЕТ	gr. 23	С ОБОДКОМ	БЕЗ ОБОДКА	
КРАСНЫЙ		020PTCGLR	020PTCSGLR	
ЗЕЛЕНый		020PTCGLV	020PTCSGLV	
ЖЕЛТЫЙ		020PTCGLG	020PTCSGLG	
СИНИЙ		020PTCGLBL	020PTCSGLBL	
БЕЛЫЙ		020PTCGLB	020PTCSGLB	
БЕСЦВЕТНЫЙ		020PTCGLI	020PTCSGLI	
ОРАНЖЕВЫЙ		020PTCGLA	020PTCSGLA	



(1) Для заказа кнопок шагового управления перед набором кода кнопки поставить букву Р.

Например: обычная кнопка  
Кнопка шагового управления

Символы на клавишах см. на стр. 25

▲ Упаковка содержит 2 шт.

020PTAIVK  
020PPTAIVK

(3) Укомплектовать



стр. 21 +



стр. 22

18



## ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С РУЧКОЙ И ПОДСВЕТКОЙ



ИСПОЛНЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ОБОДКА  
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ



020



2 ПОЛОЖ. КУЛАЧОК




A

ЦВЕТ	gr. 38	26	27
КРАСНЫЙ	020STAMLARW	▲ 020STAMLARK	020SQTMLARK
ЗЕЛЕНый	020STAMLAVW	▲ 020STAMLAVK	020SQTMLAVK
ЖЕЛТЫЙ	020STAMLAGW	▲ 020STAMLAGK	020SQTMLAGK
СИНИЙ	020STAMLABLW	▲ 020STAMLABLK	020SQTMLABLK
БЕЛЫЙ	020STAMLABW	▲ 020STAMLABK	020SQTMLABK
БЕСЦВЕТНЫЙ	020STAMLAIW	▲ 020STAMLAIK	020SQTMLAIK
ОРАНЖЕВЫЙ	020STAMLAAW	▲ 020STAMLAAK	020SQTMLAAK



3 ПОЛОЖ.




O

КРАСНЫЙ	020STAMLARWD	020STAMLARKD	020SQTMLARKD
ЗЕЛЕНый	020STAMLAVWD	020STAMLAVKD	020SQTMLAVKD
ЖЕЛТЫЙ	020STAMLAGWD	020STAMLAGKD	020SQTMLAGKD
СИНИЙ	020STAMLABLWD	020STAMLABLKD	020SQTMLABLKD
БЕЛЫЙ	020STAMLABWD	020STAMLABKD	020SQTMLABKD
БЕСЦВЕТНЫЙ	020STAMLAIRD	020STAMLAIKD	020SQTMLAIKD
ОРАНЖЕВЫЙ	020STAMLAARD	020STAMLAAKD	020SQTMLAAKD




ЦВЕТ	gr. 38	26	27
КРАСНЫЙ	020STAMLORW	▲ 020STAMLORK	020SQTMLORK
ЗЕЛЕНый	020STAMLOVW	▲ 020STAMLOVK	020SQTMLOVK
ЖЕЛТЫЙ	020STAMLOGW	▲ 020STAMLOGK	020SQTMLOGK
СИНИЙ	020STAMLOBLW	▲ 020STAMLOBLK	020SQTMLOBLK
БЕЛЫЙ	020STAMLOBW	▲ 020STAMLOBK	020SQTMLOBK
БЕСЦВЕТНЫЙ	020STAMLOIW	▲ 020STAMLOIK	020SQTMLOIK
ОРАНЖЕВЫЙ	020STAMLOAW	▲ 020STAMLOAK	020SQTMLOAK



O

КРАСНЫЙ	020STAMLORWC	020STAMLORCK	020SQTMLORCK
ЗЕЛЕНый	020STAMLOVWC	020STAMLOVCK	020SQTMLOVCK
ЖЕЛТЫЙ	020STAMLOGWC	020STAMLOGCK	020SQTMLOGCK
СИНИЙ	020STAMLOBLWC	020STAMLOBLCK	020SQTMLOBLCK
БЕЛЫЙ	020STAMLOBWC	020STAMLOBCK	020SQTMLOBCK
БЕСЦВЕТНЫЙ	020STAMLOIWC	020STAMLOICK	020SQTMLOICK
ОРАНЖЕВЫЙ	020STAMLOAWC	020STAMLOACK	020SQTMLOACK



O

КРАСНЫЙ	020STAMLORWD	020STAMLORKD	020SQTMLORKD
ЗЕЛЕНый	020STAMLOVWD	020STAMLOVKD	020SQTMLOVKD
ЖЕЛТЫЙ	020STAMLOGWD	020STAMLOGKD	020SQTMLOGKD
СИНИЙ	020STAMLOBLWD	020STAMLOBLKD	020SQTMLOBLKD
БЕЛЫЙ	020STAMLOBWD	020STAMLOBKD	020SQTMLOBKD
БЕСЦВЕТНЫЙ	020STAMLOIWD	020STAMLOIKD	020SQTMLOIKD
ОРАНЖЕВЫЙ	020STAMLOAWD	020STAMLOAKD	020SQTMLOAKD



См. комбинацию коммутационных схем на стр. 28  
 ▲ Упаковка содержит 2 шт.

(3) Укомплектовать



стр. 21 +



стр. 22

19